



HAIRMETRIX - D200evo

- Analyse du cheveux
 - Automatique
 - Instantanée via le cloud
 - Sans rasage de la zone
- Résolution de 5 Mega pixels
- Grossissement 15 à 200 X
- Ecran LCD sur le D200evo
- Illuminateur: LEDs polarisées croisées
- Logiciels HAIRMETRIX



Eléments fournis

Matériel	Logiciel
D200evo	HAIRMETRIX®
Base de support	
Câbles de connexions / alimentation	
Lentille frontale de capture cheveux	
Licences pour 6 postes	

Dimensions

	D200evo		Base
Poignée	15 cm	Hauteur	11 cm
longueur de l'optique	11 cm	Largeur	30 cm
diamètre de l'optique	5,8 cm	Profondeur	30 cm
Poids	0,5 Kg	Poids	1,650 Kg

Alimentation

Voltage	220 à 240 volts AC (+ / - 10%)
Fréquence	50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Consommation	2 A (440 watts à 220v)

Un ordinateur - non-fourni - est indispensable au fonctionnement du HAIRMETRIX
Voir la configuration informatique minimum ci-dessous

Configuration informatique pour les Stations de Travail (non fournies)

Système d'exploitation	WINDOWS 10 (64 bits) ou WINDOWS 11 (64 bits) Professionnel minimum
Processeur	2.2Ghz Quad Core i7, 7th Gen or plus (<i>Processeur AMD non supporté</i>)
Mémoire vive	16 GB minimum (32 GB recommandé)
Disque dur	1 TB minimum (L'espace requit dépend du nombre d'images stockées dans le logiciel)
Moniteur	1920 x 1080 (4K non optimisé)
Carte graphique	1 GB minimum, (2 GB recommandé) Cartes graphiques dédiées nVidia ou AMD (nVidia recommandée) - Pilote : dernière version <i>(La carte graphique n'est pas obligatoire pour l'utilisation de HAIRMETRIX seul, cependant elle sera nécessaire si vous rajoutez le système VECTRA)</i>
Open GL	Version 3.0 ou supérieure
Connectique	Au minimum 1 port USB 2.0 dédié
Connexion internet	Une connexion Internet haut débit est requise pour les interventions techniques à distances dans le cadre du contrat de Service CANFIELD Care
Connectivité	LAN recommandé
Compte utilisateur	Le poste utilisateur doit disposer d'un Compte Local avec pouvoirs administrateur Les comptes Microsoft ne sont pas compatibles
Anti-Virus	Windows Defender recommandé

Configuration informatique pour le Serveur (non fournis - non obligatoire)

Système d'exploitation	WINDOWS serveur 2016 64-bit & 2019 64-bit
Disque dur	1 Terabyte (RAID 1 - non supporté)
Serveur SQL	MS SQL Serveur 2016, 2017, 2019 (MS SQL Express édition installé par défaut)
Connectivité	1 Gbps LAN pour une utilisation en réseau (WiFi non supporté)
Connexion internet	Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l'accès internet local (LAN recommandé) (WAN non supporté)
Sauvegardes	Il est recommandé de programmer régulièrement des sauvegardes des images et de la base de donnée Les sociétés Esthetec et Canfield déclinent toutes responsabilité en cas de perte de vos données
Mise en réseau	Il est recommandé de faire appel à un administrateur réseau pour la configuration du réseau