

VISIA CAS 7 – STANDARD

- Mise au point automatique.
- Correction automatique de la balance des blancs.
- Positions du visage: Trois-quart gauche (-33°), Face (0°), Trois-quart droit (+33°).
- Bloc de capture rotatif : 3 positions
- Repose-tête: 40,6 cm de la table.
- Mentonnière: 22,3 cm de la table.
- Eclairage Multi-spectral :
 - Illuminateur "Intelliflash" Standard.
 - Illuminateur "Intelliflash" Polarisé croisé.
 - Illuminateur "Intelliflash" Ultra-violet.
- Logiciel VISIA Capture et Analyse de la peau du visage inclus.



Éléments fournis

Matériel	Logiciel
VISIA CAS 7 - STANDARD	Logiciel VISIA CAS
Boitier photographique rotatif manuel	Logiciel de capture
Illuminateurs "Intelliflash" (Standard - Polarisé croisé - Ultra-violet)	Logiciel d'analyse de la peau du visage
Câbles de connections / alimentation	Licences pour 3 postes
Un ordinateur - non-fourni - est indispensable au fonctionnement du VISIA 7 Voir la configuration informatique minimum ci-dessous	

	Dimensions	
	Centré	Débattement
Hauteur	53,1 cm	53,1 cm
Largeur	36,0 cm	58,2 cm
Profondeur	32,9 cm	38,1 cm
Poids	14 Kg	

Alimentation	
Voltage	100 à 240 volts AC (+ / - 10%)
Fréquence	50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Consommation	3 A (660 watts à 220v)

Configuration informatique pour les Stations de Travail (non fournies)

Système d'exploitation	WINDOWS 10 (64 bits) Professionnel minimum
Processeur	Intel i5 – 2,2 GHz minimum
Navigateur internet	Internet explorer 11
Mémoire vive	16 GB minimum
Disque dur	500 GB minimum, l'espace requit dépend du nombre d'images stockées dans le logiciel
Moniteur	Définition minimum 1280 x 900 - Compatible Moniteurs 4K (grossissement maxi 150%)
Connectique	Au minimum 1 port USB 2.0 dédié + un port Ethernet RJ45
Connexion internet	Une connexion Internet haut débit est requise à minima pour les interventions techniques à distances dans le cadre du contrat de Service CANFIELD Care
Compte utilisateur	Le poste utilisateur doit disposer d'un Compte Local avec pouvoirs administrateur Les comptes Microsoft ne sont pas compatibles
Anti-Virus	Windows Defender recommandé

Configuration informatique pour le Serveur (non fournis)

Système d'exploitation	WINDOWS serveur, 2016 et 2019 - 64 Bits
Processeur	Intel i5 – 2,2 GHz minimum
Mémoire vive	16 GB (minimum)
Disque dur	500 GB HD, 7200 rpm minimum (RAID 1 - non supporté)
Serveur SQL	MS SQL Serveur 2016, 2017 et 2019 (Express édition installé par défaut)
Connectivité	1 Gbps LAN pour une utilisation en réseau (WiFi déconseillé / transfert d'images hautes définitions)
Connexion internet	Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l'accès internet local (LAN recommandé) (WAN non supporté)
Sauvegardes	Il est recommandé de programmer régulièrement des sauvegardes des images et de la base de données Les sociétés Esthetec et Canfield déclinent toute responsabilité quant à la qualité de vos sauvegardes
Mise en réseau	Il est recommandé de faire appel à un administrateur réseau pour la configuration / gestion du réseau

Configuration pour l'application Apple iPad (optionnel)

WI-FI	Protocole 802.11n minimum sur le réseau Wifi local du routeur
iPad (non fournis)	Tablette iPad (non fournie) capable d'utiliser la dernière version de l'iOS Apple

Informations soumises à modifications sans préavis (V211018)